



LF4004087030

## Dérivation en T pour goutte LF 40x40mm gris pierre

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goutte 40 mm

Largeur de goutte 40 mm

Mesure a 170 mm

Hauteur 40 mm

Largeur 40 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7030 - Gris pierre

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C