



LF4011089016



Dérivation en T pour goulotte LF 40x110mm blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Mesure a 190 mm

Hauteur 40 mm

Largeur 110 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C