



LF402M

**Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 2A**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

caractéristique de déclenchement fusible temporisé (T)

**Principales caractéristiques électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 80 kA

Tension assignée d'emploi Ue 690 V

Type de tension d'alimentation AC

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 2 A

Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 80 kA

**Fréquence**

Fréquence 50 à 60 Hz

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 0.24 W

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui