



LF425G

Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 25A

Caractéristiques techniques

Fonctions

caractéristique de déclenchement fusible	rapide (F)
--	------------

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné I _{cn} sous AC selon IEC 60898-1	80 kA
Tension assignée d'emploi U _e	690 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal	25 A
Pouvoir de coupure ultime I _{cu} AC selon IEC 60947-2	80 kA

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3.3 W
-----------------------------------	-------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui