



LF425M

Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 25A

Caractéristiques techniques

Fonctions

caractéristique de déclenchement fusible	temporisé (T)
--	---------------

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	80 kA
Tension assignée d'emploi Ue	690 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal	25 A
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	80 kA

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1.46 W
-----------------------------------	--------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui