LF432M

Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 32A

Caractéristiques techniques

Fonctions	
caractéristique de déclenchement fusible	temporisé (T)

Principales caractéristiques électriques	
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
Tension assignée d'emploi Ue	500 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant	
Courant assigné nominal	32 A
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	120 kA

Fréquence	
Fréquence	50 à 60 Hz

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	2.04 W

Standards	
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification