



LF6009089016



## Dérivation en T pour goulotte LF/LFH 60x90mm blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Largeur de goulotte 90 mm

Mesure a 190 mm

Hauteur 60 mm

Largeur 90 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C