



LF6015049016



## Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF, FB

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 130 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

## Température

---

Température ambiante

-5...65 °C