



LF6019059016



## Angle plat pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF, FB

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 190 mm

Mesure a 220 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière ABS

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C