



LF6023049016



Angle intérieur pour goutte LF/LFF/FB 60x230mm blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF, FB

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goutte 61 mm

Largeur de goutte 230 mm

Mesure a 130 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C