



LFF2003508014

Goulotte Liféa 20X35, sans agrafe, Marron

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	35 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2
---	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	440 mm ²
----------------------------	---------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------