



LFF2003609016

Goulotte Liféa 20X35 1 cloison sans agrafe blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	35 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	14 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	420 mm²
----------------------------	---------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	1
--------------------------	---

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------