



LFF3006009010

## Goulotte Liféa 30X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 18 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 6

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur blanc paloma

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 1250 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Conforme REACH Oui

Conforme RoHS Oui

Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-5...60 °C
<b>Température</b>	
Température ambiante	-5...65 °C