




LFF3006049016



Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 30x57mm blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Mesure a 105 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 97 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C