



LFF4004009016

Goulotte Liféa 40X40 avec eclisses blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 40 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 6

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 1200 mm²

Équipement

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C