



LFF400657030



Angle plat LF/LFF40060, gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Mesure a 95 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7030 - Gris pierre

Matière ABS

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations EN50085-2-1

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C