



LFF4009049016



## Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 40x90mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 90 mm

Mesure a 115 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 83 / 97 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

## Température

---

Température ambiante

-5...60 °C