



LFF4009057030

Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 40x90mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 90 mm

Mesure a 128 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur gris

Matière ABS

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 97 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C