



LFF4011059016



Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 40x110mm blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Mesure a 148 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Matière PC-ABS

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C