



LFF6006007030

Goulotte Liféa 60X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 18 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 15

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7030 - Gris pierre

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 2860 mm²

Équipement

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C