



LFF6009009010

Goulotte Liféa 60X90 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	90 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	40 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	23
---	----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	blanc paloma
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	4550 mm ²
----------------------------	----------------------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH	Oui
----------------	-----

Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C
Température	
Température ambiante	-5...65 °C