



LFF6009039016



Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/LFH 60x90mm blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Largeur de goulotte 90 mm

Mesure a 48 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 97 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C