



LFF6009057030

Angle plat cache de découpe pour goutlotte LF/LFF 60x90mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goutlotte 60 mm

Largeur de goutlotte 90 mm

Mesure a 128 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur gris

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 97 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C