



LFF6011057030

## Angle plat cache de découpe pour LF/LFF 60x110mm gris pierre

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Mesure a 148 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7030 - Gris pierre

Matière ABS

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 83 / 97 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...60 °C