



LFF601159010



Angle plat LF/LFF60110 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Mesure a	148 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------