



LFF6015007030

## Goulotte Liféa 60X150 RAL 7030 avec éclis. et 2 agrf./mètre

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	85 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 37

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur	gris
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

#### Câble

Section intérieure / utile 7122 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Température

Température ambiante -5...65 °C