



LFF6015009010

Goulotte Liféa 60X150 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf./mètre

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 85 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 37

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 7122 mm²

Equipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1 / 4

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Température

