



LFF6019009016

## Goulotte Liféa 60X190 avec éclis. et 2 agrf./mètre blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 190 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 110 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 48

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 48

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 9060 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1 / 4

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante

-5...65 °C