



LFF6023007030

Goulotte Liféa 60X230 RAL 7030 avec éclis. et 2 agrf./mètre

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	230 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	58
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	58

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur	gris
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile 10998 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Température

Température ambiante -5...65 °C