



LFF6023009010

Goulotte Liféa 60X230 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf./mètre

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 230 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 58

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 58

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 10998 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1 / 4

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C