



### 10 extensions pour support LFF71H090 blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation serrage

##### Modèle

Type appareillage (plastron) Direct 45mm

##### Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

##### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 65 mm

Largeur de goulotte 90 mm

##### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation Lisse

##### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

##### Installation, montage

Montage juxtaposable

##### Accessoires inclus

Equipé de vide

##### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

##### Sécurité

Résistance au choc IK07

##### Température

Température ambiante -5...60 °C

LFF71H0999016