



LFH3004509010



## Goulotte LFH 30X45 RAL 9010 sans halogène

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 45 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 5

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 1010 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 0

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-5...90 °C
<b>Température</b>	
Température ambiante	-30...90 °C