



LFH6009009010



Goulotte LFH 60X90 RAL 9010 sans halogène

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 90 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 40 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 18

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur blanc paloma

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 4360 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH Oui

Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...90 °C
Température	
Température ambiante	-30...90 °C