



LFS600600VERZ



## Goulotte LFS en acier 60x60mm galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 60 mm

Espacement horizontal des perforations 250 mm

Espacement vertical des perforations 40 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 12

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 12

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur zingué

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 2860 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---

Sans halogène

Oui

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...90 °C