



LFS6015009010



Goulotte LFS en acier 60x150mm en blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Espacement vertical des perforations	110 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	29
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	29

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	laqué
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile 7000 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	2
Nombre de compartiments	1 / 3
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...90 °C