



LFS601500VERZ



Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm
 Longueur 2000 mm
 Largeur de goulotte 150 mm
 Espacement horizontal des perforations 250 mm
 Espacement vertical des perforations 110 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 29
 Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 29

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Matière acier
 Groupe de matériau acier
 Type de traitement de surface zingué
 Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 7000 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 2
 Nombre de compartiments 1 / 3
 Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

