



LFS602000VERZ



## Goulotte LFS en acier 60x200mm galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Espacement vertical des perforations	150 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 41

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué
Transparent	Non

#### Câble

Section intérieure / utile 9770 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire