LS431

Coupe circuit 1P 25A L31 voyant 1 module

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

Modèle

Nombre de modules	1

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation	AC

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	25 A

Dimensions

Profondeur produit installé	75 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	18 mm

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3.1 W

Equipement

Accessoriable	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-5…50 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Température de stockage/transport	-25…80 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification