



LS704



Coupe circuit 3P+N 125A 690V L58 accessible 8 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Modèle

Nombre de modules 8

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Dimensions

Profondeur produit installé 96 mm

Hauteur produit installé 125 mm

Largeur produit installé 140 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 41.88 W

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -5...40 °C

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Température de stockage/transport -25...80 °C