



M55057030



Angle plat, LF/FB 60110, gris

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	LF, LFF
------------------------	---------

Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Mesure a	140 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur	gris
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------