M55119010

Angle intérieur, FB 60130, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Compatibilité	
Compatibilité produits	LF, LFF, FB

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Dimensions	
Hauteur de goulotte	61 mm
Largeur de goulotte	130 mm
Mesure a	130 mm

Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	Non

Matières	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base

Configuration	
Plage angulaire	90 °

Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…60 °C

Température	
Température ambiante	-5…65 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification