



M55167030



**Te et croix, FB 60130, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 210 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint Non

**Matières**

Couleur gris

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...60 °C

**Température**

Température ambiante -5...65 °C