M55167030

Te et croix, FB 60130, gris

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Dimensions	
Hauteur de goulotte	61 mm
Largeur de goulotte	130 mm
Mesure a	210 mm

Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	Non

Matières	
Couleur	gris
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…60 °C

Température	
Température ambiante	-5…65 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification