



M55457030



## Angle plat, LF/FB 60230, gris

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Compatibilité

Compatibilité produits	LF, FB
------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	230 mm
---------------------	--------

Mesure a	260 mm
----------	--------

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Couleur	gris
---------	------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

#### Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------