



M5691



Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 20mm L=0,5m gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Oui

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Longueur 500 mm

Largeur des découpes latérales 8 mm

Largeur de languette 4.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle aucun

Matières

Couleur gris clair

Matière polyamide (PA)

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 18

Section intérieure / utile 154 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 13

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
 de remplissage 40%) 20

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Classement UL 94 V0

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène

Oui

Température

Température ambiante

-25...90 °C