



M58019010



Angle intérieur, LF 40040, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	LF, LFF
------------------------	---------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Mesure a	85 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C