



M61428014

Angle extérieur, LF 20035/36, marron

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	LF, LFF
------------------------	---------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	20 mm
Largeur de goulotte	33 mm
Mesure a	14 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante

-5...65 °C