




MZ204



Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	24 / 48 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension circuit de commande en CC	12 / 48 V
Tension circuit de commande en CA	24 / 48 V
Tension assignée d'emploi en continue	12 / 48 V

Intensité du courant

I _{min} =f(U=48V DC) du circuit de puissance	0.55 A
---	--------

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	18 mm

Puissance

Consommation à l'appel	27 VA
Puissance dissipée totale sous IN	24.3 W

Déclenchement

Temps de réponse à l'ouverture	200 ms
Tension de fonctionne./déclench. sous Ue	50 %

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...60 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	95%
Température de stockage/transport	-40...80 °C