



MZ530N

Bouton arrêt d'urgence déporté type coup de poing

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Oui
---------------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U_e	230 / 500 V
---------------------------------	-------------

Tension

Tension assignée d'isolement	6000 V
Tension assignée d'emploi en continue	24 / 220 V

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	6 A
$I_{min}=f(U=230V\ AC)$ du circuit de puissance	6 A
$I_{min}=f(U=230V\ DC)$ du circuit de puissance	0.2 A
$I_{min}=f(U=24V\ DC)$ du circuit de puissance	3 A

Dimensions

Profondeur produit installé	104 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	72 mm

Endurance

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	10000
--	-------

Matières

Matière	matière plastique
---------	-------------------

Équipement

Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	1
Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de clés	0

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...55 °C
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-25...80 °C