



NRF0003D00

**Nourrice équipée 3x2P+T, avec connect. Wago**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Système de connexion Wago Winsta

**Fonctions**

Protection contre les surtensions Non

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale 250 V

Type de tension d'alimentation AC

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 16 A

**Dimensions**

Hauteur produit installé 55 mm

Longueur 330 mm

Largeur produit installé 55 mm

**Matières**

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

**Connexion**

Section du câble de raccordement 2.5 mm<sup>2</sup>

Nombre de prises HDMI 0

Nombre de prises RJ45 CAT6 0

Nombre de prises USB 0

Nombre de prises VGA 0

Nombre de prises audio jack 3.5 mm 0

**Câble**

Longueur du câble de raccordement 0 mm

**Équipement**

Nombre de câbles de connexion max. 1

Nombre d'appareils pouvant être installés 0

Nombre d'interfaces USB 0

Quantité des prises de courant du ménage 3

Extension possible Non

**Standards**

Directive européenne RoHS

conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

**Forme**

Forme

Carré